



**Общество с Ограниченной Ответственностью
«ЭТАЛОН-ТЕСТ»**

119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, э. 4, пом. XXVI,
ком. №№ 27а-27г, 28, 28а-28в, 29, 29а-29в
Тел.: (499) 132-6818, (495) 797-7746, (906) 777-2221, факс: (499) 132-6539
e-mail: me@etcmail.ru

**Общество с ограниченной ответственностью «ЕМСС ГРУП»
Юр. адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 15**

**ИНН 7725576980, КПП 772501001
ОКПО 96516257, ОГРН 1067746863458
E-mail: info@emcc-group.ru,
тел. 8(495)7486901**

**Генеральному директору
Михаленковой Е.В.**

Исх. № 1268 от 05.11.2014 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: по приложению № 1, отвечаю.

Указанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Так же на данную продукцию не распространяется действие Технических регламентов Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Настоящая справка действительна до внесения изменений «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной продукции ли до вступления в силу технических регламентов на указанную продукцию.

Руководитель органа по сертификации
продукции ООО «Эталон-Тест»



В.Н. Еськов

Приложение № 1.

Код тнвэд	Наименование продукции	производитель	страна
8544000000	Кабель связи Telekom IEC 60331-21-2003 FE 180, модели: J-H(St)H FE 180, LIH FE 180, LIHCH FE 180, LIH(St)H FE180, A-LiH(St)HbH FE 180, JE-H(St)H Bd FE 180, напряжением до 50В.	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544000000	Кабель связи Telekom IEC 60332-1-2-2007, модели: J-Y(St)Y, VBV, VBV-K, HBH, HBH-K, LIYY, LIYCY, PDH, LIH FE 180, LIHCH FE 180, LIH, LIHCH, RG 59 / Al 4, RG 59 / Cu 6, RG 6 / Al 4, RG 6 / Cu 6, RG 11 / Al 4, RG 11 / Cu 6, RG 59 / Al 4 LSOH, RG 59 / Cu 6 LSOH, RG 6 / Al 4 LSOH, RG 6 / Cu 6 LSOH, RG 11 / Al 4 LSOH, RG 11 / Cu 6 LSOH, PDV, RG 59 / Al 4-A, RG 6 / Al -A, RG 11 / Al 4-A, RG 59 / Al 4-A LSZH, RG 6 / Al 4-A LSZH, RG 11 / Al 4-A LSZH, 2YF(L)2Yb2Y, 2YF(L)HbH, напряжением до 50В	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544000000	Кабель связи Telekom, модели: A-02YSF(L)2Y, A-2Y(L)2Y, A-2YF(L)2Y, DV, JE-2Y(St)2Y, JE-Y(St)Y, KPD-AP-A, KPDF-AP, KPDF-AP-A, KPDF-PAP, KPD-P-A, KPD-PAP, напряжением до 50В	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544000000	Кабель связи Telekom (Cat. C), модели: J-H(St)H, J-H(St)H FE 180, LIH FE 180, LIHCH FE 180, LIH, LIHCH, JE-H(St)H, KPD-NAH, LIH(St)H, LIH(St)H FE180, A-LiH(St)HbH FE 180, A-HHBH, AH(L)HBH, JE-H(St)H Bd FE 180, JE-H(St)H Bd, напряжением до 50В	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544000000	Оптический кабель Fiber-Optic IEC 60332-1-2-2007, модели: A-DF(ZN)H, A-DQ(ZN)H, A-DFH(ZN)H, A-DQH(ZN)H, A-DQ(ZN)HBH, A-DF(ZN)(SR)H, A-DFH(SR)H, FTL1GM, FTL1G1M, A-DF(ZN)H(SR)H, A-DF(ZN)(L)2YB2Y, A-DF(ZN)(SR)2Y, FTL1GE, A-DF(ZN)2YB2Y, FTL1GF5E, A-DF(ZN)2Y(SR)2Y, A-DF(ZN)2YB2Y, A-DF(ZN)T2Y, A-DF2Y(SR)2Y, A-DF2Y(ZN)2Y, A-DQ(ZN)(L)2YB2Y, A-DQ(ZN)(SR)2Y, A-DQ(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y, A-DQ(ZN)2YB2Y, A-DQ(ZN)T2Y, A-DQ2Y(SR)2Y, A-DQ2Y(ZN)2Y, A-DSF(ZN)(L)2Y, FO-H, FO-Y, A-DSQ(ZN)(L)2Y, FTL1G1E, A-DF(ZN)2Y, J-H(St)H, JE-H(St)H, JE-H(St)H Bd, J-H(St)H FE 180, JE-H(St)H Bd FE 180, LIH(St)H, LIH(St)H FE180, напряжением до 50В	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544000000	Оптический кабель Fiber-Optic IEC 60332-3-24-2005 (Cat. C), модели: A-DQ(ZN)(SR)H, A-DQH(SR)H, FTL1GF5M, A-DQ(ZN)H(SR)H, FTL4GF5M, A-DF(L)HBH, A-DQ(L)HBH, A-DQHBH, A-DQ(ZN)(L)HBH, напряжением до 50В.	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция
8544600000	Силовой кабель с резиновой изоляцией, модели: RG5H1O(AB)R, RG5H1(AB)R, FLGCG, NTSCGEWOU, NTMCGCWOU, RG7H1OR, RG7H1OZR, (N)TMCGCWEOU, (N)TSCGEKwOu, (N)TSCWOUk(SM), (N)TSCGEWOU, RG5H1ORFR, RG5H1RFR, напряжение 1 до 35 кВ.	«TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.Ş.»	Турция

Руководитель органа по сертификации
продукции ООО «Эталон-Тест»



В.Н. Еськов