


PROTOHEN®-X

Yapı / Construction



Üç damarlı, çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük PROTOHEN®-X (XLPE) yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekrani, yassı galvanizli çelik tel zırhlı ve galvanizli çelik tutucu bantlı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı orta gerilim enerji kabloları.

Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors, PROTOHEN®-X (XLPE) insulation, special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR® (PVC) outer sheath.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar, TS IEC 60502-2'ye uygun olarak üretilirler.

- İzin verilen işletme sıcaklığı : 90 °C
- İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 250 °C
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)

These cables are produced according to TS IEC 60502-2

- Permissible operating temperature: 90 °C
- Permissible short-circuit temperature: 250 °C
(for short circuit duration up to 5 sec.)

Kullanıldığı Yerler / Applications

Elektriksel kayıpları benzerlerine göre çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerde; im ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışıları beklenen şebekelerde, hava, kablo kanallarında, dahil ve toprak altında kullanılır. Özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.

These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts, outdoor an indoor installations, underground where the short circuit levels are hight such as urban and industrial areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty water if specially produced.



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short Circuit Temperature



Alevle Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2



Rigid



Kurşunsuz
Lead Free



Darbelerde Dayanıklı
Impact Resistance



Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(3,5 U_c)

Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı
Installation Temperature
Min 0 °C



Toprak Altında
Direct Buried



Beton İçinde
In Concrete



Açılıktı
In Free Air



Tatlı / Tuzlu Suda (*)
Normal and Salty Water (*)

(*) Özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.

(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.



Teknik Özellikler / Technical Features

YXC8VZ3V-R / YE₃SHŞV / 2XSEYFGY

3,6/6 kV

Nominal Kesit	Bakır Faktörü	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken DA Direnci	Çalışma İndüktansı (Yaklaşık)	Çalışma Kapasitesi (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
							Toprakta	Havada	
Rated Cross-section	Cu Factor	Overall Diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor DC Resistance at 20 °C	Operating Inductance (Approx.)	Operating Capacity (Approx.)	Current Carrying Capacity in Ground	Air	Delivery Length (Approx.)
mm ²	1000 m	mm	kg/km	Ω/km	mH/km	μF/km	A	A	m

3 Damarlı / 3 Cores

3 x 25 $\ddot{\text{s}}$ / 16	921	40,1	3,015	0,727	0,362	0,255	149	141	1000
3 x 35 $\ddot{\text{s}}$ / 16	1,209	42,5	3,461	0,524	0,343	0,285	176	171	1000
3 x 50 $\ddot{\text{s}}$ / 16	1,671	45,1	3,998	0,387	0,328	0,312	208	196	1000
3 x 70 $\ddot{\text{s}}$ / 16	2,247	49,0	4,909	0,268	0,312	0,358	255	249	500
3 x 95 $\ddot{\text{s}}$ / 16	2,994	52,6	5,968	0,193	0,296	0,404	307	307	500
3 x 120 $\ddot{\text{s}}$ / 16	3,714	56,5	7,062	0,153	0,287	0,441	353	353	500
3 x 150 $\ddot{\text{s}}$ / 25	4,638	59,8	8,185	0,124	0,279	0,479	396	406	500
3 x 185 $\ddot{\text{s}}$ / 25	5,646	63,5	9,520	0,0991	0,271	0,525	447	464	500
3 x 240 $\ddot{\text{s}}$ / 25	7,272	69,1	11,686	0,0754	0,263	0,574	523	548	250

NOT : Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1Km/W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 °C earth temperature, 30 °C free air temperature, 1Km/W and 0,7 loading (cyclic).

A brand of the

Prysmian
Group